

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.120 Szerelőlap-modul

Állapot: 2026.06.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.120 - Szerelőlap-modul

Szerelőlappal, plombálható fedéllel.

Jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Cikkszám | SV 9666.120 |
| Termékleírás | Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél. |
| Anyag | Burkolat: Polisztirol Szerelőlap: acéllemez, horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Méret | Szélesség: 500 mm Magasság: 150 mm |
| Méretek | Szélességi egységek, 250 mm: 2 150 mm-es unitok: 1 |
| Szerelőlap mérete (Szé x Ma) | 438 mm x 116 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,65 kg |
| Bruttó tömeg | 1,66 kg |
| Vámtarifaszám | 94039910 |
| ETIM 9 | EC001893 |
| ECLASS 8.0 | 27400608 |
| Termékleírás | ISV Szerelőlap-modul B/H 2/1 |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK