

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.130 Szerelőlap-modul

Állapot: 2026.06.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.130 - Szerelőlap-modul

Szerelőlappal, plombálható fedéllel.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.130
Termékleírás	Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 500 mm Magasság: 300 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 2 150 mm-es unitok: 2
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	438 mm x 266 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,21 kg
Bruttó tömeg	3,22 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Termékleírás	ISV Szerelőlap-modul B/H 2/2

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK