

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.133 Szerelőlap-modul

Állapot: 2026.05.26. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.133 - Szerelőlap-modul

Szerelőlappal, plombálható fedéllel.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.133
Termékleírás	Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 750 mm Magasság: 300 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 3 150 mm-es unitok: 2
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	688 mm x 266 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,8 kg
Bruttó tömeg	4,9 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Termékleírás	ISV Szerelőlap-modul B/H 3/2

## Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK