Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9666.143
Szerelőlap-modul

Állapot: 2026.06.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9666.143 - Szerelőlap-modul

Szerelőlappal, plombálható fedéllel.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.143
Termékleírás	Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 750 mm Magasság: 450 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 3 150 mm-es unitok: 3
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)	688 mm x 416 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,8 kg
Bruttó tömeg	6,9 kg
Vámtarifaszám	94039910
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Termékleírás	ISV Szerelőlap-modul B/H 3/3

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK