

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.190

Berendezéstartó sín modul

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.190 - Berendezéstartó sín modul

Sorkapcsok, kapcsolóberendezések stb. beépítéséhez. 35/15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.

Jellemzők

| | |
|------------------------|---|
| Cikkszám | SV 9666.190 |
| Termékleírás | Sorkapcsok, készülékek stb. beépítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. 25 mm-es méretraszterben eltolható. Plombálható fedél. |
| Anyag | Burkolat: Polisztirol Tartósín: horganyzott acéllemez |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Rögzítési segédanyagokkal együtt |
| Méret | Szélesség: 250 mm Magasság: 600 mm |
| Méretek | Szélességi egységek, 250 mm: 1 150 mm-es unitok: 4 |
| 35/15 tartósínek száma | 4 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 2,09 kg |
| Bruttó tömeg | 2,1 kg |
| Vámtarifaszám | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000264 |
| ECLASS 8.0 | 27142411 |
| Termékleírás | ISV Berendezéstartó sín modul B/H 1/4 |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK