

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.223

Berendezéstartó sín modul

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.223 - Berendezéstartó sín modul

Sorkapcsok, kapcsolóberendezések stb. beépítéséhez. 35/15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.223
Termékleírás	Sorkapcsok, készülékek stb. beépítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. 25 mm-es méretraszterben eltolható. Plombálható fedél.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Tartósín: horganyzott acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 750 mm Magasság: 450 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 3 150 mm-es unitok: 3
35/15 tartósínek száma	3
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,9 kg
Bruttó tömeg	4 kg
Vámtarifaszám	85369001
ETIM 9	EC000264
ECLASS 8.0	27142411
Termékleírás	ISV Berendezéstartó sín modul B/H 3/3

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK