

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.400

NH biztosítós terhelésszakaszoló modul

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.400 - NH biztosítós terhelésszakaszoló modul

NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók szerelőlapos kiépítéséhez alkalmas, plombálható fedéllel.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.400
Termékleírás	Az NH biztosítós szakaszoló szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez. Plombálható fedél.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Kereszttartó: acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	2 db NH2-es (9344.210/.230/.250) vagy 1 db NH3-as (9344.310/.330/.350) biztosítós terhelésszakaszoló alkalmazása esetén a 9666.420 elválasztó kereszttartót és a 9666.060 érintésvédelmi modult kell modulegységként alkalmazni
Méret	Szélesség: 250 mm Magasság: 450 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 1 150 mm-es unitok: 3
Az alábbi cikkszámokhoz	9344.100 9344.110 9344.130 9344.150

Jellemzők

Következő méretekhez:	1 x Gr. 1
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,98 kg
Bruttó tömeg	1,145 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Termékleírás	ISV NH biztosítós terhelésszakaszoló modul B/H 1/3, 1xNH Gr.1

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---