

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.410

# NH biztosítós terhelésszakaszoló modul

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.410 - NH biztosítós terhelésszakaszoló modul

NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók szerelőlapos kiépítéséhez alkalmas, plombálható fedéllel.



## Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.410
Termékleírás	Az NH biztosítós szakaszoló szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez. Plombálható fedél.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Kereszttartó: acéllemez
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás	2 db NH2-es (9344.210/.230/.250) vagy 1 db NH3-as (9344.310/.330/.350) biztosítós terhelésszakaszoló alkalmazása esetén a 9666.420 elválasztó kereszttartót és a 9666.060 érintésvédelmi modult kell modulegységként alkalmazni
Méret	Szélesség: 250 mm Magasság: 450 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 1 150 mm-es unitok: 3
Következő méretekhez:	1 x Gr. 2
Az alábbi cikkszámokhoz	9344.210 9344.230 9344.250

## Jellemzők

---

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,95 kg
Bruttó tömeg	1,082 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Termékleírás	ISV NH biztosítós terhelésszakaszoló modul B/H 1/3, 1xNH Gr.2

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---