

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.533 Gyűjtősínmodul

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.533 - Gyűjtősínmodul biztosítós komponensekhez

Sínre szerelhető biztosítós elemek és NH biztosítós szakaszolók felszereléséhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.533
Termékleírás	E18, E27, E33 sínre szerelhető biztosítóaljzatok, D-Switch, valamint 000 és 00 méretű (3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú) NH biztosítós szakaszolók felszereléséhez.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Tartó: üvegszállal erősített műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret	Szélesség: 750 mm Magasság: 300 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 3 150 mm-es unitok: 2
Az alábbi cikkszámokhoz	3418.010 3427.010 3433.010 3431.020 3431.030 3431.035 9340.950
Megfelelő gyűjtősínnekhez	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,6 kg
Bruttó tömeg	2,62 kg
Vámtarifaszám	85369095

## Jellemzők

---

ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Termékleírás	ISV Gyűjtősínmodul 60MM, B/H 3/2

---

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---