

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.550

# NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló

Állapot: 2026.07.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.550 - NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló

00 – 3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm sítávolság).

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.550
Termékleírás	NH00 - 3 méretű biztosítós szakaszoló-kapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm sítávolság).
Anyag	Burkolat: Polisztirol Tartó: üvegszállal erősített műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A kábelek problémamentes csatlakoztatásához az NH biztosítós szakaszolókapcsoló modulok fölé vagy alá érintésvédelmi modult, vagy N/PE gyújtósín-modult kell szerelni.
Méret	Szélesség: 500 mm Magasság: 750 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 2 150 mm-es unitok: 5
Következő méretekhez:	8 x Gr. 00 4 x Gr. 1 4 x Gr. 2 4 x Gr. 3
Az alábbi cikkszámokhoz	9677.XXX
Megfelelő gyújtósínnekhez	40 x 10 50 x 10 60 x 10
Gyújtósínnek közepének távolsága	185 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	3,84 kg
Bruttó tömeg	3,89 kg

# Jellemzők

---

Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608
Termékleírás	ISV NH00/1/2/3 érintésvédelmi modul, B/H 2/5

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	-----------------------------------------------------------