

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.580

NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.580 - NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló

00 – 3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolókhöz (3 pólusú, 100/185 mm sántávolság).

Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.580
Termékleírás	NH00 - 3 méretű biztosítós szakaszoló-kapcsolókhöz (3 pólusú, 100/185 mm sántávolság).
Anyag	Burkolat: Polisztirol Tartó: üvegszállal erősített műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	A kábelek problémamentes csatlakoztatásához az NH biztosítós szakaszolókapcsoló modulok fölé vagy alá érintésvédelmi modult, vagy N/PE gyűjtősín-modult kell szerelni.
Méret	Szélesség: 500 mm Magasság: 450 mm
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 2 150 mm-es unitok: 3
Következő méretekhez:	6 x Gr. 00
Az alábbi cikkszámokhoz	9346.020 9346.030
Megfelelő gyűjtősínnekhez	40 x 10
Gyűjtősínnek közepének távolsága	100 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,3 kg
Bruttó tömeg	2,5 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001893
ECLASS 8.0	27400608

Jellemzők

Termékleírás

ISV NH00-SZAKASZOLÓN-MODUL B/H 2/3

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK