


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9666.590 N/PE gyűjtősínmodul

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9666.590 - N/PE gyűjtősínmodul

A gyűjtősínek rögzítéséhez N és PE típushoz. Plombálható fedél.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.590
Termékleírás	12 x 5/10 mm-es, 20 x 5/10 mm-es, 30 x 5/10 mm-es N és PE gyűjtősínek rögzítéséhez. Plombálható fedél.
Anyag	Burkolat: Polisztirol Tartó: üvegszállal erősített műanyag Tartósín: horganyzott acéllemez
Szín	RAL 7035
Méret	Szélesség: 250 mm Magasság: 300 mm
Méreték	Szélességi egységek, 250 mm: 1 150 mm-es unitok: 2
Megfelelő gyűjtősínekhez	12 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,304 kg
Bruttó tömeg	1,452 kg
Vámtarifaszám	74071000
ETIM 9	EC001896
ECLASS 8.0	27400610
Termékleírás	ISV Gyűjtősínmodul N/PE, B/H 1/2

## Jóváhagyások

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK