

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9666.916

# VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.04.18. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.916 - VX25 sorolható szekrényrendszer

## Berendezéselosztók

VX sorolható rendszerek elosztószekrényként, előkészítve ISV kiépítési modulokhoz.



## Jellemzők

Cikkszám	VX 9666.916
Anyag	Acéllemez
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó(k), tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó(k) Jobb ajtópánt, balra átállítható Fenéklemezek Hátfal Tetőlemez Zár: kéttollú, 3 mm-es
Ajtók száma	1
Megjegyzés	600 mm széles installációs elosztókhoz VX alapszekrényt kell használni 200 mm magas lábazathoz 2-2 csomag 100 mm-es lábazati sarokelem csomag és 100 mm-es lábazati takaróelem szükséges

## Jellemzők

IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 55
NEMA védetség	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
Méret	Szélesség: 850 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	89,2 kg
Bruttó tömeg	91,6 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	288,3 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409
Termékleírás	VX BERENDEZÉSELOSZTÓ 850x2000x600 MM

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV-GL
Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat UK