



# SV 9666.922 - ISV beépítőkészlet VX rendszerhez

ISV kiépítési modulok szereléséhez VX szekrényekben.



## Jellemzők

Cikkszám	SV 9666.922
Termékleírás	ISV kiépítési modulok szereléséhez szekrényekben.
Anyag	Szerelőváz-tartó: horganyzott acéllemez Érintésvédelem: acéllemez, festett Oldalsó érintésvédelem: PVC
Egységcsomag	Szerelőváz-tartó Érintésvédelem Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méretek	Szélességi egységek, 250 mm: 4 150 mm-es unitok: 12
Az alábbi cikkszámokhoz	9666.926 9666.966
Használható	Szélesség: 1.100 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 400 mm 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	9,5 kg
Bruttó tömeg	9,92 kg
Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC002270

## Jellemzők

---

ECLASS 8.0

27400613

---

Termékleírás

VX beépítőkészlet (ISV), 4 WU (1000 mm), 12 U (1800 mm), (SZMA: 1100x2000 mm)

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat UK