

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 9666.956

# VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.04.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 9666.956 - VX25 sorolható szekrényrendszer

## Berendezéselosztók

VX sorolható rendszerek elosztószekrényként, előkészítve ISV kiépítési modulokhoz.



## Jellemzők

|              |   |
|--------------|---|
| Cikkszám     | VX 9666.956   |
| Anyag        | Acéllemez   |
| Felület      | Szekrényváz: mártóalapozott<br>Ajtó(k), tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk<br>Fenéklemez: horganyzott  |
| Szín         | RAL 7035  |
| Egységcsomag | Szekrényváz<br>Ajtó(k)<br>Jobb ajtópánt, balra átállítható<br>Fenéklemezek<br>Hátfal<br>Tetőlemez<br>Zár: kéttollú, 3 mm-es   |
| Ajtók száma  | 1   |
| Megjegyzés   | 600 mm széles installációs elosztókhoz VX alapszekrényt kell használni<br>200 mm magas lábazathoz 2-2 csomag 100 mm-es lábazati sarokelem csomag és 100 mm-es lábazati takaróelem szükséges |

## Jellemzők

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 55  |
| NEMA védetség                     | NEMA 12  |
| Test specification                | IEC 61 439-1/-2  |
| Méret                             | Szélesség: 850 mm<br>Magasság: 2.000 mm<br>Mélység: 400 mm   |
| Csomagolási egység                | 1 db   |
| Nettó tömeg                       | 84,2 kg  |
| Bruttó tömeg                      | 85,8 kg  |
| PCF/VE (Cradle to Gate)           | 273,5 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz       | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám                     | 94032080   |
| ETIM 9                            | EC000214   |
| ECLASS 8.0                        | 27142409   |
| Termékleírás                      | VX BERENDEZÉSELOSZTÓ 850x2000x400 MM   |

## Jóváhagyások

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Jóváhagyások  | Bureau Veritas<br>DNV-GL     |
| Tanúsítványok | Felület                      |
| Magyarázatok  | Megfelelőségi nyilatkozat UK |