

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9670.025

TS 8 sorolható rendszerek

Állapot: 2025.06.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9670.025 - TS 8 sorolható rendszerek

Szakaszolószekrények

TS 8 sorolható rendszerek, az elektromos áram elosztásához Jean Müller vagy ABB gyártmányú biztosítós szakaszolókapcsolókkal.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9670.025
Anyag	Acéllemez
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó(k), tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz jobb oldalon zsanéros ajtóval, balra nyíló Tető Hátfal Fenéklemezek, három részes Zár: kéttollú, 3 mm-es 4 emelőszem Felvevőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhöz
Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 3X védetségig, a borítóelemektől függően.
Méret	Szélesség: 1.000 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 600 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	133.5
Bruttó tömeg	144.2
EAN	4028177814554
ETIM 9	EC002525

Jellemzők

ECLASS 8.0

27180101

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK