

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.953

TS szerelőcsín, 17 x 17 mm

Állapot: 2026.06.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.953 - TS szerelősín, 17 x 17 mm TS-hez

A gyűjtősín-tér leválasztására szolgáló segéd szerkezet létrehozásához és szerelőállványként könnyű és közepes terheléshez.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9673.953
Kivitel	Gyűjtősínrendszerek függőleges elválasztásához a hátsó részben fent
Termékleírás	Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segéd szerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez.
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Horganyzott
Hossz	487,5 mm
Használható	Házípus: TS 8
OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT T_COL_SM	= 450 - = 500
Csomagolási egység	12 db
Nettó tömeg	2,16 kg
Bruttó tömeg	2,348 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002525

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189234

Termékleírás

SV MINI-TS-PROFIL 17x17MM, L=487,5MM