

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9673.953

TS szerelőcsín, 17 x 17 mm

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9673.953 - TS szerelősín, 17 x 17 mm TS-hez

A gyűjtősín-tér leválasztására szolgáló segéd szerkezet létrehozásához és szerelőállványként könnyű és közepes terheléshez.



Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | SV 9673.953 |
| Kivitel | Gyűjtősínrendszerek függőleges elválasztásához a hátsó részben fent |
| Termékleírás | Szerelőprofil TS raszterrel három oldalon. Egy segéd szerkezet létrehozásához a gyűjtősín tér leválasztásához, szerelőállvány egyedi alkalmazásaként enyhe és közepes terhelésekhez. A TS 8 szekrény belső vagy külső szerelő síkjához történő rögzítéshez. |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Horganyzott |
| Hossz | 487,5 mm |
| Használható | Házípus: TS 8 |
| OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT T_COL_SM | = 450 - = 500 |
| Csomagolási egység | 12 db |
| Nettó tömeg | 2,16 kg |
| Bruttó tömeg | 2,348 kg |
| Vámtarifaszám | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002525 |

Jellemzők

ECLASS 8.0

27189234

Termékleírás

SV MINI-TS-PROFIL 17x17MM, L=487,5MM