

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.017

Gyűjtősínkarom

Állapot: 2026.07.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.017 - Gyűjtősínkarom lapos rézsínekhez

Lapos rézsínekből álló gyűjtősínekhez, a megnövelt rövidzárlati szilárdságért, illetve a gyűjtősínkötegek nagyobb mechanikai stabilitásának eléréséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9676.017
Termékleírás	Gyűjtősínkötegek mechanikus stabilizálásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag	Nemesacél
Szerelési utasítás	A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát $Hossz = B + rögzítési\ méret$. A csavarokat a csomag nem tartalmazza. Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Rögzítési méret	20 mm
Number of busbars	2
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,05 kg
Bruttó tömeg	0,061 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV Gyűjtősínkarom lapos rézsínekhez Flat-PLS