

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SV 9676.700

## Csatlakozólemez

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.700 - Csatlakozólemez kábelsarukhoz

Kábelsaruk vezetőként 2 – 4 sínnel szerelt Flat-PLS gyűjtősínrendszerhez történő csatlakoztatásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9676.700
Termékleírás	Kábelsaruk lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag	Csatlakozólemez: E-Cu, nikkelezve Gyűjtősínkarom: nemesacél
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül) Menetes csap
Szerelési utasítás	A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát $Hossz = B + rögzítési\ méret$ . A csavarokat a csomag nem tartalmazza. Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Sínek vezetékeként	2
Méret	Menet: M12
Rögzítési méret	20 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,6 kg
Bruttó tömeg	0,612 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,49
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	CSATLAKOZÓLEMEZEK M12 CSAPSZEGEKKEL

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

ABS

DNV

Lloyds Register

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK