

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.714 Csatlakozólemez

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.714 - Csatlakozólemez kábelsarukhoz

Kábelsaruk vezetőként 2 – 4 sánnal szerelt Flat-PLS gyűjtősínrendszerhez történő csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9676.714
Termékleírás	Kábelsaruk lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag	Csatlakozólemez: E-Cu, nikkelezve Gyűjtősínkarom: nemesacél
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
Szerelési utasítás	A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát $Hossz = B + rögzítési\ méret$. A csavarokat a csomag nem tartalmazza. Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Number of studs	2
Méret	Menet: M10
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,25 kg
Bruttó tömeg	0,26 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC001900
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV CSATLAKOZÓLEMEZ 1 CSAPHOZ M10