

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.730

Közvetlen csatlakozókapocs

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.730 - Közvetlen csatlakozókapocs körvezetékekhez

95 - 300 mm²-es (egy- vagy többvezetékes) körvezetékek közvetlen csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9676.730
Termékleírás	Körvezetékek lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag	Csatlakozókapocs: sárgaréz, ónozott Gyűjtősínkarom: nemesacél
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
Szerelési utasítás	A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát Hossz = B + rögzítési méret. A csavarokat a csomag nem tartalmazza. Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Sínek vezetékeként	2
Körvezetők csatlakozása	95 - 300 mm ²
Rögzítési méret	60 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,32 kg
Bruttó tömeg	0,327 kg
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV KÖZVETLEN CSATLAKOZÓ 95-300MM ²

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK