

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.747 Csatlakozólemez

Állapot: 2026.06.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.747 - Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez

Lamellált lapos rézsínek csatlakoztatásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9676.747
Termékleírás	Lamellált rézsínek lapos rézsínes elosztó-gyűjtősín rendszerekhez történő csatlakoztatásához. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag	Csatlakozólemez: E-Cu Nyomóelem: nemesacél Gyűjtősínkarom: nemesacél
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt (csavar nélkül)
Szerelési utasítás	A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát $Hossz = B + rögzítési\ méret$ . A csavarokat a csomag nem tartalmazza. Gyűjtősínkarom M10 bepréselhető anyával
Sínek vezetékeként	2
Rögzítési méret	50 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	32 x 20 mm
Megfelelő lamellált rézsínekhez	Mennyiség: 2 az alábbi számú lamellával:: 10 lamellaszélesség:: 32 mm lamellavastagság:: 1 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,34 kg
Bruttó tömeg	0,346 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,13
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

# Jellemzők

---

Termékleírás

SV Csatlakozólemez lamellált rézsínekhez

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK