

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9676.832

Gyűjtősínkarom

Állapot: 2026.05.24. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9676.832 - Gyűjtősínkarom csatlakozó komponensekhez

Csavarkötésekkel kombinálva a csatlakozóelemek, pl. sarokösszekötő mechanikus kötéséhez használható.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9676.832
Termékleírás	Csatlakozó komponensek, pl. csatlakozó elemek mechanikus összekötéséhez. 10 mm sínvastagsághoz alkalmas.
Anyag	Nemesacél
Szerelési utasítás	A szükséges csavarhosszt a B gyűjtősínszélességnek megfelelően kell kiválasztani, tehát $Hossz = B + rögzítési\ méret$. A csavarokat a csomag nem tartalmazza.
Rögzítési méret	40 mm
Number of busbars	2
Csomagolási egység	8 db
Nettó tömeg	0,248 kg
Bruttó tömeg	0,256 kg
Vámtarifaszám	73269098
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV KAPOCS M10-ES ANYÁVAL, FLAT-PLS-HEZ