

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9676.966

## Csavar

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9676.966 - Csavar összekötő komponensekhez

Csatlakozó sarokelem és összekötő készlet (3- és 4-pólusú) összekötéséhez.



## Jellemzők

Cikkszám	SV 9676.966
Termékleírás	Komponensek, pl. csatlakozó szögidomok és összekötőkészletek összekapcsolásához.
Anyag	Acél, horganyzott
Egységcsomag	8 anya és 16 feszítőcsavar
Méret	Menet: M10 Menethossz: 40 mm
Csomagolási egység	8 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,43 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	83024900
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV CSAVARKÖTÉS, M10x40 mm