

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.015**

**NH-biztosítós szakaszolókapcsoló**

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.015 - NH-biztosító szakaszolókapcsoló elektronikus biztosítófelügyelettel

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.015
Kivitel	3 pólusú, kapcsolható
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
NH-méret	00
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Megjegyzés	Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Fali beszerelésre	Igen
Méret	Szélesség: 50 mm Magasság: 830 mm

## Jellemzők

Körvezetők csatlakozása	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,78 kg
Bruttó tömeg	3,08 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,6
Vámtarifaszám	85365080
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Termékleírás	SV Szakaszozó BF3x1p,160A,M8,slimline185

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---