

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.060

NH-szakaszolókapcsoló

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.060 - NH-szakaszolókapcsoló

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.060
Kivitel	3 pólusú, kapcsolható
Működési elv	A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
NH-méret	00
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	alul
Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
Installation type	Csíptetős rögzítés
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség	800 V (AC), 3~
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Fali beszerelésre	Igen
Méret	Szélesség: 50 mm Magasság: 676 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 95 mm ²

Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5,12 kg
Bruttó tömeg	5,14 kg
Réz tartalom (kg/db)	1,072
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-biztosítós szakaszolókapcsoló, 00 méret, 160 A, 800 V, 3 pólusú, M8 menetes csavar, 185 mm, vezetékmenet alul, kapcsos rögzítés

Jóváhagyások

Magyarzatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
-------------	---