

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.080

# NH-szakaszolókapcsoló

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.080 - NH-szakaszolókapcsoló elektronikus biztosítófelügyelettel

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.080
Kivitel	3 pólusú, kapcsolható
Működési elv	A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
NH-méret	00
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	alul
Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
Installation type	Csíptetős rögzítés
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Fali beszerelésre	Igen
Méret	Szélesség: 50 mm Magasság: 860 mm

## Jellemzők

Körvezetők csatlakozása	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	5 kg
Bruttó tömeg	5,48 kg
Réz tartalom (kg/db)	1,072
Vámtarifaszám	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-szakaszolókapcsoló elektronikus biztosítófelügyelettel, Gr.00, 160 A

## Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---