

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.265

# NH-szakaszolókapcsoló

Állapot: 2026.05.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.265 - NH-szakaszolókapcsoló

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.265
Kivitel	3 pólusú, kapcsolható
Működési elv	A kezelőtől független kapcsolás automatikus pillanatkapcsolóval Az érintkezések biztos leválasztása kettős megszakítással
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményrész
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016
NH-méret	2
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	felül
Csatlakozás módja (elektromos)	M12 csavar
Installation type	Csavarrögztítés
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség	690 V (AC), 3~
Névleges üzemi áramerősség max.	400 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 772 mm
Körvezetők csatlakozása	6 - 240 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm

## Jellemzők

---

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	13,5 kg
Bruttó tömeg	14 kg
Réz tartalom (kg/db)	4,003
Vámtarifaszám	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-szakaszolókapcsoló Gr.2, 400 A

## Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---