

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.300

NH-biztosítós szakaszolókapcsoló

Állapot: 2026.06.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.300 - NH-biztosító szakaszolókapcsoló

3 pólusú, 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Cikkszám | SV 9677.300 |
| Kivitel | 3 pólusú, kapcsolható |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: részben ezüsttel bevont keményréz |
| Szín | Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7001 Fogantyú: RAL 7016 |
| NH-méret | 3 |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 185 mm |
| Kábelkivezetés | fent/lent |
| Csatlakozás módja (elektromos) | M12-es csap |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Névleges üzemi feszültség | 800 V (AC), 3~ |
| Névleges üzemi áramerősség max. | 630 A |
| Megjegyzés | Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek) |
| Fali beszerelésre | Igen |
| Méret | Szélesség: 100 mm Magasság: 670 mm |
| Körvezetők csatlakozása | 6 - 240 mm ² |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | Magasság: 10 mm |

Jellemzők

| | |
|----------------------|---|
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 5,7 kg |
| Bruttó tömeg | 5,86 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 2,47 |
| Vámtarifaszám | 85365080 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Termékleírás | SV NH-biztosítós szakaszolókapcsoló, 3-es méret, 630 A, 800 V, 3 pólusú, M12 menetes csap, 185 mm, áramátalakító beépítéséhez |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | CQC-CCC |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |