

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.450 Érintkezőkapcsok

Állapot: 2026.06.10. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.450 - Érintkezőkapcsok NH biztosítás szakaszolókapcsolóhoz/csatlakozóadapterhez

A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.450
Termékleírás	A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.
Anyag	Acéllemez, horganyzott Ónozott E-Cu
Következő méretekhez:	00
Megjegyzés	Alkalmazás csak érintésvédelmi fedéllel (takaróprofil bevágásokkal) rendelkező gyűjtősínrendszereken lehetséges
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,225 kg
Bruttó tömeg	0,24 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,038
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	73182900
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Termékleírás	SV SÍNKAPOCS BURKOLATHOZ, NH00 3DB/CS