

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.470 Gyűjtősín szorító

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.470 - Gyűjtősín szorító NH biztosítós szakaszolókapcsolóhoz/csatlakozóadapterhez

A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.470
Termékleírás	A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Következő méretekhez:	00
Megjegyzés	Alkalmazás csak érintésvédelmi fedél (takaróprofil bevágásokkal) nélküli gyűjtősínrendszereken lehetséges
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,15 kg
Bruttó tömeg	0,138 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,003
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Termékleírás	SV SÍNKAPOCS, NH00 3DB/CS