

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.480 Gyűjtősín szorító

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.480 - Gyűjtősín szorító NH biztosítós szakaszolókapcsolóhoz/csatlakozóadapterhez

A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.480
Termékleírás	A komponensek gyűjtősínrendszerekre való fúrás nélküli felszereléséhez 185 mm középső távolsággal.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Következő méretekhez:	1 - 3 és csatlakozó-adapter
Megjegyzés	Alkalmazás csak érintésvédelmi fedél (takaróprofil bevágásokkal) nélküli gyűjtősínrendszereken lehetséges
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,3 kg
Bruttó tömeg	0,32 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Termékleírás	SV SÍNKAPOCS, NH1-3 3DB/CS