

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.500

Gyűjtősíntartó (185 mm)

Állapot: 2026.04.07. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.500 - Gyűjtősíntartó (185 mm)

40/60/80/100/120 x 10 mm-es lapos rézsínekhez

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.500
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Érintésvédelmi fedelekhez való rögzítőelemekkel (fenéklemez)
Pólusok száma	3-pólusú 185 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	40 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,72 kg
Bruttó tömeg	1,92 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV SÍNTARTÓ 3P./185MM, 40-120x10 2DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK