

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.500

## Gyűjtősíntartó (185 mm)

Állapot: 2026.06.30. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.500 - Gyűjtősíntartó (185 mm)

40/60/80/100/120 x 10 mm-es lapos rézsínekhez

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.500
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Érintésvédelmi fedelekhez való rögzítőelemekkel (fenéklemez)
Pólusok száma	3-pólusú 185 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	40 x 10 60 x 10 80 x 10 100 x 10 120 x 10
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	1,72 kg
Bruttó tömeg	1,92 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV SÍNTARTÓ 3P./185MM, 40-120x10 2DB/CS

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK