

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.705 Készülékadapter

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.705 - Készülékadapter csavarrögzés

ABB, Eaton, Schneider Electric és Siemens gyártmányú légmegszakítókhoz. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.705
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	alul
Installation type	Csavarrögzés
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges áram max.	1 000 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Megjegyzés	Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként Elülső csavaros csatlakozással rendelkező kapcsolóberendezések alkalmazásához Perforált gyűjtősínekre történő rögzítéshez. Figyelembe kell venni, hogy a berendezés területén nincs takaróprofil felszerelve.
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 652 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	13,8 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	14,35 kg
Réz tartalom (kg/db)	7,814
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV KÉSZÜLÉK ADAPTER 1000A,690V,CSAVAR.

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK