

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.710 Készülékadapter

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.710 - Készülékadapter csíptetős rögzítés

ABB, Eaton, Schneider Electric és Siemens gyártmányú légmegszakítókhoz. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.710
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	alul
Installation type	Csíptetős rögzítés
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges áram max.	1 600 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Megjegyzés	Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként Elülső csavaros csatlakozással rendelkező kapcsolóberendezések alkalmazásához Felszerelés gyűjtősínrendszerre takaróprofillal és anélkül lehetséges
Méret	Szélesség: 300 mm Magasság: 652 mm
Megfelelő gyűjtősínnekhez	Magasság: 10 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	21,12 kg

## Jellemzők

Bruttó tömeg	22,2 kg
Réz tartalom (kg/db)	14,68
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV Készülék-adapter, 1600A/185mm

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK