

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810 Áramváltó

Állapot: 2026.07.08. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Áramváltó

Az áramlás induktív méréséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.810
Termékleírás	Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
Anyag	Poliamid
Következő méretekhez:	00
Az alábbi cikkszámokhoz	9677000 9677010 9677015 9677025 9677060 9677065 9677070 9677075 9677080 9677085
Névleges teljesítmény	2,5 VA
Csatlakozás módja (elektromos)	Csavaroszorítók
Insulation material (class)	E
Primary current	150 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 4 mm ²
Névleges frekvencia	50 - 50 - Hz

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,2 kg
Bruttó tömeg	0,21 kg
Vámtarifaszám	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Termékleírás	SV ÁRAMVÁLTÓ 150/5A (185MM)

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	---