

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.810 Áramváltó

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.810 - Áramváltó

Az áramlás induktív méréséhez.

Jellemzők

| | |
|--------------------------------|---|
| Cikkszám | SV 9677.810 |
| Termékleírás | Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé. |
| Anyag | Poliamid |
| Következő méretekhez: | 00 |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 9677.000 9677.010 9677.015 9677.025 9677.060 9677.065 9677.070 9677.075 9677.080 9677.085 |
| Névleges teljesítmény | 2,5 VA |
| Csatlakozás módja (elektromos) | Csavaroszorítók |
| Insulation material (class) | E |
| Primary current | 150 A |
| Secondary current | 5 A |
| Accuracy Class | 1 |
| Test specification | IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2 |
| Körvezetők csatlakozása | 2,5 - 4 mm ² |

Jellemzők

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Névleges frekvencia | 50 - 60 Hz |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,2 kg |
| Bruttó tömeg | 0,21 kg |
| Vámtarifaszám | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| Termékleírás | SV ÁRAMVÁLTÓ 150/5A (185MM) |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK