

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.860

## Áramváltó

Állapot: 2026.06.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.860 - Áramváltó

Az áramlás induktív méréséhez.



## Jellemzők

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Cikkszám                       | SV 9677.860   |
| Termékleírás                   | Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé. |
| Anyag                          | Poliamid  |
| Következő méretekhez:          | 1 - 3   |
| Az alábbi cikkszámokhoz        | 9677.100<br>9677.110<br>9677.115<br>9677.200<br>9677.210<br>9677.215<br>9677.300<br>9677.310<br>9677.315<br>9677.340  |
| Névleges teljesítmény          | 2,5 VA  |
| Csatlakozás módja (elektromos) | 2,5 mm <sup>2</sup> -es körvezeték (hossz: 1,5 m)   |
| Insulation material (class)    | B   |
| Primary current                | 250 A   |
| Accuracy Class                 | 1   |

## Jellemzők

---

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Test specification      | IEC 60 044-1<br>EN 60715<br>DIN VDE 0414<br>DIN 42 600-2 |
| Körvezetők csatlakozása | 2,5 - 4 mm <sup>2</sup>                                  |
| Névleges frekvencia     | 50 - 60 Hz   |
| Csomagolási egység      | 1 db   |
| Nettó tömeg             | 0,28 kg  |
| Bruttó tömeg            | 0,31 kg  |
| Vámtarifaszám           | 85043129   |
| ETIM 9                  | EC002048   |
| ECLASS 8.0              | 27141146   |
| Termékleírás            | SV ÁRAMVÁLTÓ 250/5A (185MM)                              |

## Jóváhagyások

---

|              |   |
|--------------|---|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |
|--------------|---|