

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.900 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.900 - Csatlakozóadapter

Körvezetékek csatlakoztatásához. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.900
Anyag	Sín: üvegszál-erősítésű poliészter UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M12 csavar
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges áram max.	800 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Megjegyzés	Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 665 mm
Körvezetők csatlakozása	6 - 240 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,5 kg
Bruttó tömeg	5 kg
Réz tartalom (kg/db)	3,128
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531

Jellemzők

ECLASS 8.0

27370304

Termékleírás

SV Csatlakozóadapter, 800 A, 690 V, 3 pólusú, 185 mm, kábelkivezetés felül/alul, kerek keresztmetszetű csatlakozó 6-240 mm²

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK