

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.905 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.06.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.905 - Csatlakozóadapter

Körvezetékek csatlakoztatásához. 185 mm középtávolságú sínrendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.905
Anyag	Sín: üvegszál-erősítésű poliészter UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Érintésvédelmi fedelek
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	185 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M12 csavar
Pólusok száma	3-pólusú
Névleges áram max.	1 400 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Megjegyzés	Az alkatrészek érintésvédelmi fedéllel rendelkező gyűjtősíneken történő alkalmazása esetén az érintkezőkapocs használata szükséges
Méret	Szélesség: 100 mm Magasság: 960 mm
Körvezetők csatlakozása	6 - 300 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	11 kg
Bruttó tömeg	11,5 kg
Réz tartalom (kg/db)	4,41
Vámtarifaszám	85369010

Jellemzők

ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV Csatlakozóadapter 1400A, 3-pólusú, kábelkivezetés alul (185 mm)

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
--------------	-----------------------------------------------------------