

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.910 Csatlakozóblokk

Állapot: 2026.04.03. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.910 - Csatlakozóblokk

Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.910
Termékleírás	Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
Anyag	Acéllemez, horganyzott Ózozott E-Cu
Lamellált rézsín csatlakozótér magassága	20 mm
Csatlakozótér szélessége	80 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Névleges áram max.	1 600 A
Méret	Szélesség: 98 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,9 kg
Bruttó tömeg	0,982 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,689
PCF/VE (Cradle to Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV CSATLAKOZÓ BLOKK, LAMELLÁLT SÍNHEZ,

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK