


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.910 Csatlakozóblokk

Állapot: 2025.11.14. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.910 - Csatlakozóblokk

Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.910
Termékleírás	Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
Anyag	Acéllemez, horganyzott Ózozott E-Cu
Lamellált rézsín csatlakozótér magassága	20 mm
Csatlakozótér szélessége	80 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Névleges áram max.	1 600 A
Méret	Szélesség: 98 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0.9
Bruttó tömeg	0.982
Réz tartalom (kg/db)	0.689
PCF/VE (Cradle to Gate)	3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85369095
EAN	4028177705302
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK