

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.915 Csatlakozóblokk

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.915 - Csatlakozóblokk

Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.915
Termékleírás	Vezetékek és lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
Anyag	Acéllemez, horganyzott Ózozott E-Cu
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges áram max.	1 000 A
Méret	Szélesség: 98 mm
Körvezetők csatlakozása	185 - 300 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,2 kg
Bruttó tömeg	1,35 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,893
PCF/VE (Cradle to Gate)	5,1 kg CO ₂ eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC002270
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV Csatlakozóblokk 1000A, 185-300 mm ² keresztmetszethez

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK