



# SV 9677.952 - Áramváltó

Az áramlás induktív méréséhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.952
Termékleírás	Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
Anyag	Poliamid
Következő méretekhez:	3
Az alábbi cikkszámokhoz	9677.360 9677.365 9677.380 9677.930
Névleges teljesítmény	1,5 VA
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Insulation material (class)	H
Primary current	500 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Névleges frekvencia	50 - 60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,136 kg
Bruttó tömeg	0,146 kg

# Jellemzők

Vámtarifaszám	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146
Termékleírás	SV áramváltó, 500 A/5 A, 3-as méretű NH biztosítós szakaszolókhöz/Adapter RiLine Compact-hoz (SV 9677.XXX)