

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.958

## Áramváltó

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.958 - Áramváltó

Az áramlás induktív méréséhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9677.958
Termékleírás	Kompakt felépítés a beépítési mélység megváltoztatása nélkül a kiépítési komponensekbe történő mechanikai integrálás révén (185 mm sínközéptávolság), ez helytakarékos kiépítést tesz lehetővé.
Anyag	Poliamid
Az alábbi cikkszámokhoz	9677930
Névleges teljesítmény	2,5 VA
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Insulation material (class)	H
Primary current	800 A
Secondary current	5 A
Accuracy Class	1
Test specification	IEC 60 044-1 EN 60715 DIN VDE 0414 DIN 42 600-2
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Névleges frekvencia	50 - 60 Hz
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,16 kg
Bruttó tömeg	0,17 kg
Vámtarifaszám	85043129
ETIM 9	EC002048
ECLASS 8.0	27141146

# Jellemzők

---

Termékleírás

SV áramváltó, 800 A/5 A, RiLine Compact 185 mm-es adapterhez  
(SV 9677.930)