


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.025

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.02.27. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.025 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Szakaszolószekrények

Sorolórendszerek az elektromos áram elosztásához (ABB vagy Jean Müller gyártmányú) NH slimline biztosítós szakaszolókapcsolókkal.



Jellemzők

| | |
|--------------------------------|---|
| Cikkszám | VX 9680.025 |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Szekrényváz Ajtó Tetőlemez Hátfal Fenéklemezek Elülső takarólemezek Zár: kéttollú, 3 mm-es Funkcionális tér oldalfalak Felvevőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhöz |
| IP védettség EN 60 529 szerint | Up to IP 2X (depending on the panels) |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Méret | Szélesség: 1.000 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 600 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 135,2 kg |
| Bruttó tömeg | 146,4 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 333,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | VX Szakaszolókapcsolós szekrény, BHT: 1000x2200x600 mm |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---|
| Tanúsítványok | Felület |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |