

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.207

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.207 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Szakaszolószekrények

Sorolórendszerek az elektromos áram elosztásához (ABB vagy Jean Müller gyártmányú) NH slimline biztosító szakaszolókapcsolókkal.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám | VX 9680.207 |
| Anyag | Acéllemez, 1,5 mm |
| Felület | Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Szekrényváz Ajtó Tetőlemez Hátfal Fenéklemezek Elülső takarólemezek Zár: kéttollú, 3 mm-es Funkcionális tér oldalfalak Felvevő szerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosító szakaszolókhöz |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 2X védetségig (a takaróelemektől függően) |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Méret | Szélesség: 1.200 mm Magasság: 2.000 mm Mélység: 800 mm |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 149,6 kg |
| Bruttó tömeg | 166,2 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 368,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | VX Szakaszolókapcsolós szekrény, BHT: 1200x2000x800 mm |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|---|
| Tanúsítványok | Felület |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |