

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.227

VX25 sorolható szekrényrendszer

Állapot: 2026.04.17. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.227 - VX25 sorolható szekrényrendszer

Szakaszolószekrények

Sorolórendszerek az elektromos áram elosztásához (ABB vagy Jean Müller gyártmányú) NH slimline biztosítós szakaszolókapcsolókkal.



Jellemzők

Cikkszám	VX 9680.227
Anyag	Acéllemez, 1,5 mm
Felület	Szekrényváz: mártóalapozott Ajtó, tető, hátfal: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk Fenéklemez: horganyzott
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Szekrényváz Ajtó Tetőlemez Hátfal Fenéklemezek Elülső takarólemezek Zár: kéttollú, 3 mm-es Funkcionális tér oldalfalak Felveőszerkezet (ABB SlimLine/Jean Müller SASIL gyártmányú) biztosítós szakaszolókhöz
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 2X védetségig (a takaróelemektől függően)

Jellemzők

Test specification	IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641
Méret	Szélesség: 1.200 mm Magasság: 2.200 mm Mélység: 800 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	158,95 kg
Bruttó tömeg	176,4 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	VX Szakaszolókapcsolós szekrény, BHT: 1200x2200x800 mm

Jóváhagyások

Tanúsítványok	Felület
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK